



Ochrona głowy

BLOW2 CLEAR

OKULARY OCHRONNE

Przezroczyste okulary ochronne 2 w 1 z pianką ochronną do stosowania z zausznikami lub paskiem



Zalety



Komfort

- Lepsze dopasowanie niż gogle oraz większy komfort i akceptacja noszenia: najlepszy kompromis między okularami a goglami, bardziej kompaktowe, lżejsze i wygodniejsze.
- Wkładka piankowa zapewnia podwyższony komfort i optymalną ochronę



Sprawność

- Ochrona przed kurzem i potem
- Wysokiej wydajności klasa optyczna zmniejsza zmęczenie oczu



Kompatybilność

- Wyjątkowo płaskie zauszuki zapewniają doskonałą kompatybilność z nausznikami przeciwhałasowymi



Dodatkowe zalety

- Ochrona kolorów

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Usługi publiczne
- Utylizacja odpadów i wody
- Energetyka

Certyfikaty i normy



EN170
UV 2C - 1.2

EN166
1 FT / FT

Chroni przed



Uderzenie



UV / IR



Ochrona głowy

BLOW2 CLEAR

OKULARY OCHRONNE

Przezroczyste okulary ochronne 2 w 1 z pianką ochronną do stosowania z zausznikami lub paskiem

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Użycie	Wewnętrzny
Rodzaj okularów	Okulary
Uszczelka	Piana chłonna
Materiał szkła	Poliwęglan
Obróbka szkła	Niezaparowujące (klasyczny), Niezarysowujące (klasyczny), UV400
Podstawa soczewki	8
Styl szkła	Dwuczęściowe
Kolor szkła	Bezbarwny
Klasa optyczna	1
Numer skali (odcień)	1.2
Parametry szkła	Zakrzywione
Odporność mechaniczna (soczewki)	F, T
Materiał oprawki	Poliwęglan
Kolor ramki	Czarny
Odporność mechaniczna (ramka)	F, T
Zalety zauszników	Zauszniki odchylane, Zauszniki zdejmowane, Antypoślizgowe zauszniki
Komfort w świątyniach	Antypoślizgowe zauszniki
Gumka	Tekstylna
Waga (g)	38



Ochrona głowy

BLOW2 CLEAR

OKULARY OCHRONNE

Przezroczyste okulary ochronne 2 w 1 z pianką ochronną do stosowania z
zausznikami lub paskiem

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
BLOW2IN	Bezbarwny	Uniwersalny	BLOW2 CLEAR	3295249213145	13295249213142	100	10	8.1 kg	30.2 cm	40.2 cm	53.0 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



szerokość pudełka



Głębokość pudełka



Wysokość pudełka